

FUZZYSCAN A788BT HC

Antimicrobial 2D Cordless Imager



Беспроводной 2D-сканер премиум-класса с беспроводной зарядкой для применения в сфере здравоохранения.

Серия A788BT HC, оснащенная запатентованной конструкцией беспроводной зарядки Cino, включает в себя корпус, готовый к дезинфицирующему воздействию и содержащий антимикробные добавки, эксклюзивную технологию FuzzyScan Imaging и новейшую технологию Bluetooth, обеспечивающую надежное беспроводное решение для удовлетворения различных потребностей в сканировании в здравоохранении. Кроме того, широкие возможности беспроводного подключения, безбатарейное решение UltraCap™, универсальные функции и прочная литая конструкция делают беспроводной портативный имидж-сканер серии FuzzyScan A788BT HC идеальным решением для повышения безопасности пациентов и выполнения операций в местах оказания медицинской помощи.

- Готовый к дезинфекции корпус с антимикробными добавками
- Соответствует антимикробному стандарту JIS Z2801:2000.
- Мгновенная беспроводная миграция с помощью Cino Smart Cradle
- Зона покрытия связи до 100 м при работе с Cino Smart Cradle
- Сопряжение в один шаг и без проблем
- Поддержка беспроводной зарядки Qi
- UltraCap™ без использования батарей
- Работает с хостами Windows, MAC и Linux с поддержкой Bluetooth.
- Совместимость с большинством популярных мобильных устройств Android и iOS.
- Встроенная функция вибрации для тактильного подтверждения.
- Выдерживает падение на бетон с высоты 2 м.
- Унаследовал мощную ДНК FuzzyScan

Решение для беспроводной зарядки Cino

Используя технологию Qi, решение для беспроводной зарядки Cino подчеркивает преимущества надежности и экономичности. Без физических контактов для зарядки это решение для беспроводной зарядки обеспечивает исключительную надежность и более низкую совокупную стоимость владения, позволяя извлечь максимальную выгоду из A788BT HC.

Снижение совокупной стоимости владения

Физические контактные контакты со временем часто загрязняются, окисляются, сгибаются или ломаются; требующий большого ухода и чистки. Решение беспроводной зарядки Cino устраняет необходимость в физических контактах для зарядки. Это означает значительно меньше усилий по обслуживанию и техническому обслуживанию. Кроме того, сокращение времени простоя также сводит к минимуму потери производительности, обеспечивая отличное соотношение цены и качества для A788BT HC.

Улучшенная защита от электростатического разряда и герметизации


Электростатические разряды часто приводят к повреждению электронных компонентов. Благодаря бесконтактной конструкции, обеспечиваемой беспроводной зарядкой, сканер и подставка оснащены корпусами без щелей с улучшенной герметизацией, обеспечивающей превосходную защиту от электростатического разряда и воды и пыли.

Более надежная зарядка

Беспроводная зарядка проста, надежна и удобна для пользователя. Благодаря оптимальному дизайну A788BT HC идеально сочетается с подставкой для беспроводной зарядки. Это означает исключительную надежность зарядки с меньшим количеством сбоев зарядки из-за шатких или шатких движений.

Оптимальная конструкция люльки

Помимо обеспечения стабильности зарядки, подставка также имеет оптимальную конструкцию, позволяющую упростить сканирование презентаций.



**Enclosure with
Antimicrobial Agent**



**Exclusive FuzzyScan
Imaging Technology**

Безвредность для санитарии

Благодаря готовому к дезинфицирующему воздействию корпусу с антимикробными добавками имидж-сканер серии A788BT HC специально разработан для сферы здравоохранения и приложений, чувствительных к гигиене.

Корпус, готовый к дезинфицирующему воздействию

Сканер оснащен корпусом, готовым к дезинфицирующему воздействию, который можно протирать с помощью чистящих растворов, рекомендованных Cino. Это помогает поддерживать стандарты гигиены, не причиняя вреда медицинскому имидж-сканеру.

Включение противомикробных добавок

В пластик корпуса включены неорганические антимикробные добавки серебра, которые не стираются в течение срока службы тепловизора. Антимикробные добавки прошли лабораторные испытания, чтобы гарантировать, что они подавляют рост микроорганизмов.

Соответствие международным антимикробным стандартам

Сканер A788BT HC соответствует антимикробным стандартам JIS Z2801:2000 и ISO22196. Это гарантирует, что вы сможете использовать этот медицинский имидж-сканер в приложениях, чувствительных к гигиене, по всему миру.

Беспроводная связь и не только

Для беспроводных имидж-сканеров Cino превосходная производительность — это только начало. Комплексные возможности подключения и одноэтапное сопряжение изменят ваш подход к работе, обеспечив большую маневренность, гибкость и производительность.

Мгновенная беспроводная миграция

Нет Bluetooth? Не проблема! Подключите имидж-сканер A788BT HC к Smart Cradle или Smart Dongle Cino, чтобы мгновенно решить проблему отсутствия подключения Bluetooth. Без каких-либо дополнительных затрат эта мгновенная беспроводная миграция по принципу «подключи и работай» обеспечит вам рабочий диапазон до 100 метров.

Широкие возможности подключения

Через профиль HID или SPP беспроводные имидж-сканеры Cino могут подключаться к самым популярным хостам Windows, MAC и Linux с поддержкой Bluetooth, а также к мобильным устройствам Android и iOS.

Сопряжение в один шаг и без проблем

Сопряжение беспроводных тепловизоров Cino очень просто: просто «Сканируйте для сопряжения». Отсканируйте «штрих-код быстрого подключения» на интеллектуальной подставке или интеллектуальном ключе, чтобы мгновенно выполнить сопряжение с A788BT HC. Чтобы выполнить сопряжение A788BT HC с удаленным хостом, вы можете легко отсканировать «штрих-код быстрого сопряжения», сгенерированный Cino ConnectWizard™, чтобы упростить процесс сопряжения Bluetooth.

Многофункциональный USB-порт

Благодаря встроенному USB-порту ваш сканер при необходимости может работать как проводной сканер. В качестве альтернативы его можно подключить к источнику питания во время работы, чтобы еще больше сократить время простоев и потери производительности.

Сканируйте все, что вам нужно

Сканер A788BT HC, оснащенный эксклюзивной технологией FuzzyScan Imaging, способен считывать широкий спектр сложных и проблемных штрих-кодов. Имидж-сканер A788BT HC способен сканировать смятые, грязные или загрязненные штрих-коды, отображаемые на бумаге, пластике, металле, цифровых экранах и изогнутых поверхностях.



Battery-Free Solution

Передовые технологии визуализации

Эксклюзивная технология обработки изображений FuzzyScan, основанная на современном машинном зрении на базе искусственного интеллекта, представляет собой инновацию, ориентированную на производительность. Благодаря усовершенствованной оптической конструкции и мощной аппаратной платформе все сканеры Cino обеспечивают непревзойденную скорость и точность сканирования всех типов реальных штрих-кодов.

Полный состав

Серия A788BT HC включает две разные модели, обеспечивающие максимальную пригодность для различных задач сканирования.

- Модель стандартного диапазона обеспечивает превосходную производительность считывания как обычных, так и проблемных реальных штрих-кодов, что делает ее подходящей для широкого спектра применений.
- Модель высокой плотности специально создана для считывания очень маленьких 2D-штрих-кодов сверхвысокой плотности, подобных DPM, которые появляются на таких предметах, как электронные компоненты, бирки для ювелирных изделий и медицинское оборудование.

Практические функции

Преимущества беспроводных имидж-сканеров Cino выходят за рамки максимальной мобильности, обеспечиваемой технологией Bluetooth. Обладая более практичными функциями, имидж-сканер FuzzyScan A788BT HC позволяет вам выполнять различные бизнес-задачи и максимизировать производительность.

Передача данных «на месте»

«Онлайн-сканирование» отправляет данные на хосты сразу после каждого сканирования. Однако если включена функция «Сканирование за пределами диапазона», имидж-сканер может продолжать сканировать и сохранять до 5000 штрих-кодов EAN при потере соединения Bluetooth. Вернувшись в зону действия радиосвязи, он автоматически повторно подключится и передаст все сохраненные данные на хост.

Подсчет запасов стал проще

«Пакетное сканирование» идеально и полезно для простой инвентаризации. При использовании этой функции все отсканированные данные сохраняются во флэш-памяти имидж-сканера. После активации передачи данных все сохраненные данные будут отправлены на хост в виде пакета. Имидж-сканер A788BT HC может хранить до 100 000 штрих-кодов EAN на партию. Кроме того, вы можете добавить значение количества после каждого отсканированного данных.

Проверка единообразия данных стала проще

«Сканирование с проверкой» позволяет имидж-сканеру A788BT HC сравнивать отсканированные данные с сохраненными основными данными для проверки единообразия данных. Эта функция полезна, если необходима проверка данных во время «отгрузки-получения» или «сборки заказа».

UltraCap™ без батареек

Решение Cino без батареи питается от конденсатора UltraCap™. Этот альтернативный источник энергии специально создан с учетом экономии средств и экологической устойчивости. Конденсатор UltraCap™ идеально подходит для приложений, требующих очень быстрой зарядки для выполнения краткосрочных и среднесрочных операций, таких как розничная торговля, гостиничный бизнес, здравоохранение и т. д.

Сменные и взаимозаменяемые

UltraCap™ имеет сменную конструкцию. Он не только взаимозаменяем со стандартной литий-ионной батареей, но также совместим со всеми беспроводными ручными имидж-сканерами FuzzyScan.



FUZZYSCAN DNA

Снижение совокупной стоимости владения

При сроке службы всего лишь одного UltraCap™ в противном случае вам пришлось бы использовать более 25 стандартных литий-ионных батарей. Таким образом, это решение без батарей не только значительно снижает затраты на замену батарей, но также сводит к минимуму потенциальную потерю производительности, вызванную разряженными батареями.

Увеличенное рабочее время

™ имеет емкость 750 Фарад и может похвастаться самой большой емкостью среди своего типа и обеспечивает самое продолжительное время работы по сравнению со всеми своими конкурентами. Каждая полная зарядка обеспечивает более 4200 сканирований. Даже при интенсивном использовании этого хватит минимум на один час.

Быстрый старт и работа

Вне власти? Не беспокойся. Каждую минуту быстрой зарядки можно выполнить 130 сканирований. По сравнению со стандартной литий-ионной батареей эта функция максимально увеличивает время безотказной работы и позволяет своевременно выполнять кратковременные операции сканирования.

Экологичность для более здоровой планеты

Длительный срок службы UltraCap™ помогает сократить количество электронных отходов, а также демонстрирует осознанность ESG и экологическую устойчивость в деловом мире.

Улучшенный пользовательский опыт

Разработанный с четким прицеливанием и многогранной обратной связью с визуальными, звуковыми и тактильными индикациями, A788BT HC обеспечивает превосходное удобство использования и отличный пользовательский опыт.

Четкая аудио и визуальная обратная связь

Сканер A788BT HC использует звуковые и визуальные индикаторы для обозначения различных состояний. Тепловизор оснащен громким звуковым сигналом с регулируемой громкостью и тоном. Светодиодные индикаторы излучают заметные программируемые многоцветные сигналы, помогающие пользователям с первого взгляда четко определить текущий статус.

Ценность за гранью меры

FuzzyScan DNA — это набор уникальных функций, которые входят в комплект всех сканеров Cino без каких-либо дополнительных затрат. Помимо эксклюзивной технологии FuzzyScan Imaging, сканеры Cino также предоставляют следующие функции, обеспечивающие исключительную эффективность помимо сканирования штрих-кодов:

- DataWizard — уникальная функция, позволяющая выполнять расширенное форматирование и сложную обработку данных в соответствии с конкретными потребностями без изменения основных программ, таких как анализ водительских прав.
- iCode — штрих-код макрокоманды, позволяющий выполнить одноэтапную настройку за одно сканирование.
- Multilingual Edge — полезная функция, позволяющая выводить данные на желаемом языке. Помимо западноевропейских и латинских языков, он также поддерживает многие азиатские языки, такие как упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский, тайский, хинди и так далее.
- Smart Scene: выбор нескольких предустановленных конфигураций для различных сценариев применения для достижения оптимальной производительности сканирования.
- Security Plus — определяемый пользователем механизм безопасности, предотвращающий доступ неавторизованных сканеров штрих-кодов.
- FuzzyScan Enabling Solution — набор программных утилит, включая PowerTool, ConnectWizard и SDK, для простой настройки, управления и развертывания сканеров.

SPECIFICATIONS

Performance Characteristics

Image Sensor	1280 x 800 Pixels
Print Contrast	15% minimum reflectance difference
Light Source	660nm red LED
Imager Field of View	41.5° H x 25.9° V
Minimum Resolution	HD 2.4 mil Code 39, 4.5 mil DM SR 2.7 mil Code 39, 4.8 mil DM
Reading Range *1	HD 13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 14.5" SR 13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 23.6"
Roll, Pitch, Skew	Roll: 360°; Pitch: ± 75°; Skew: ± 65°
Motion Tolerance	Up to 617 cm/s (243 in/s)
Configuration Setup	FuzzyScan iCode FuzzyScan Barcode commands FuzzyScan PowerTool FuzzyScan Serial Command
Data Processing	DataWizard
User Interfaces	Blue link indicator and 2-color status indicator Programmable beeper Vibrate function
Image Capture	BMP

Electrical Characteristics

Operating Voltage	5 ± 10% VDC
Operating Current	Scanner with Smart Cradle Charging: Maximum 1.3A Standby: Maximum 190 mA

Power

Li-Ion Battery	2,550mAh capacity 3-4 hour charge time over PSU 9-10 hour charge time over Scanner USB Scan-ready at 30% power: 3 hr charge over Scanner USB
UltraCap™ Capacitor	750 Farads Less than 50 minute charge time over PSU Less than 60 minute charge time over Scanner USB Over 80 minutes of use per full charge Over 4,200 scans per full charge Over 130 scans after one minute charge

Communication Characteristics

RF Standard	Bluetooth Version 4.x
RF Frequency Band	2.402~2.4830 GHz unlicensed ISM band
Radio Link Modes	PAIR, PICO, SPP, HID
Communication Range	Up to 100 meters in open space when working with Smart Cradle, line of sight
Supported Profiles	HID (Keyboard), SPP (Serial Port)

Physical Characteristics

Dimensions	93.5 mm (L) x 71 mm (W) x 160 mm (D) 3.68 in. (L) x 2.79 in. (W) x 6.29 in. (D)
Weight	218g (with Li-Ion Battery) 191g (with UltraCap™)
Color	Healthcare White
Antimicrobial Additives	Silver inorganic antimicrobial agent

Supported Symbolologies

1D Linear Codes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey
2D Codes *2	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Aztec, Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code
Postal barcodes	Australian Post, US Planet, US POSTNET, Japan Post, Posi LAPA 4 State Code, German Post, British Post, Intelligent Mail, Korean Post, Dutch KIX Post, China Post
OCR *2	OCR-A/B, MICR-E13B, US Currency Serial Number

User Environment

Drop Specifications	Withstands multiple drops from 2m (6.6ft) to concrete
Environmental Sealing	IP52
Operating Temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	0% to 95% relative humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0 ~ 106,000 lux
ESD Protection	Functional after 15kV discharge
Recommended cleaning solutions	Gentle dish soap water or alcohol solvent

Safety & Regulatory

EMC & Radio	CE, UKCA, FCC, BSMI, RCM, KC, NCC, VCCI, MIC, SRRC
Safety *3	LED Eye Safety IEC 62471/EN 62471, Exempt Group
Environmental	Compliant with RoHS 2.0 and REACH
Antimicrobial	JIS Z2801 : 2000

Accessories

Smart Cradle RF Standard Host Interfaces	HB4132 Smart Cradle Bluetooth Version 4.x USB HID (USB Keyboard) USB VCOM (USB COM port emulation) USB OEM POS Standard RS232
Cables	RS232 Serial Cable USB-A Cable USB-C Cable USB Power Cable
Others	UC2210 UltraCap™ (750 Farads) BT2100 Battery Pack (2,550mAh) US100 SmartStand Power Supply Unit (5VDC, 2A outlet)

1. The Reading Range are measured under Cino's test environmental condition.
2. Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code and OCR are available upon request.
3. Don't stare into the LED beam.

